


**Garant****VHM-router duwende snede fijn, Diamant, Ø h10 DC: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	209512 6
GTIN	4045197509826
Artikelklasse	11Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Hoogrendement-kruisvertanding** voor een voordelige bewerking van vezelversterkte kunststoffen bij het voorbereiden.

**Technische beschrijving**

Aantal tanden Z	2
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Totale lengte L	60 mm
Snijlengte L <sub>c</sub>	19 mm
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HA
Voeding f voor kanten in GFK CFK	0,28 mm/omw,
Hoekfasehoek	90 graden
Coating	Diamant
Vertandingsfijnheidsgraad	fijn
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Freesprofiel	kruisvertand
Tolerantie nominale Ø	h10

Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte $a_e$ bij freesoperatie	0,5×D bij kanten
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	zwart
Schachttolerantie	h6
Producttype	Router

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
PVDF GF20	geschikt	200 m/min	N
POM GF25	geschikt	190 m/min	N
PA 66 GF30	geschikt	170 m/min	N
PEEK GF30	geschikt	150 m/min	N
PTFE CF25	geschikt	180 m/min	N
PEEK CF30	geschikt	160 m/min	N
Hybriden	geschikt		
GFK	geschikt	190 m/min	N
CFK	geschikt	190 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		

## Dienstverlening

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------