

HOLEX**Knoopmagneet met beschermplaat, AlNiCo, Ø: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085946 19
GTIN	4045197372895
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Ronde magneet met gedeeld hechtvlak en boring.
- Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C.

Toepassing:

- Inbouw in wijzermeters.
- Fixeren van kleine metalen voorwerpen.

Technische beschrijving

Nominale houdkracht	19 N
Ø	19 mm
Hoogte	12,7 mm
Bevestigingsboring-Ø	4,8 mm
maximale temperatuurbestendigheid	550 °C
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Knoopmagneet

