

Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Neodymium, Ø: 8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085923 8
GTIN	2050001737557
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.
- Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.
- Afgeschermd platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.

Toepassing:

voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Materiaal oppervlak	verzinkt
Nominale houdkracht	13 N
Gewicht	1,8 g
Hoogte	4,5 mm
Ø	8 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

