



## Magneethouder, AlNiCo, Type: 925



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085956 925
GTIN	2050000965470
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Traploos regelbare magneetkracht.** De houder heeft **6 magneetvlakken:**

3 vlakke en 3 v-vormige, die op een hoek van 120° zijn ingesteld.

#### Toepassing:

Voor een starre ondersteuning met grote hechtkracht van vlakke en ronde componenten (buis- $\varnothing$  tot 76 mm) in diverse hoekstanden.

Maximale nominale houdkracht: 1000 N

Hoogte: 140 mm

Lengte: 108 mm

Breedte: 108 mm

Gewicht: 5,7 kg

### Technische beschrijving

Lengte	108 mm
Breedte	108 mm
Type	925
Maximale nominale houdkracht	1000 N
Hoogte	140 mm

Gewicht	5,7 kg
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Magneet gereedschapshouder