

**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614805 7
GTIN	4062406648404
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Bekhoogte h_1	4,6 mm
Sleutellengte L	135 mm
Ring-Ø D	17,4 mm
Ringhoogte h_2	6,9 mm
Sleutelwijdte	7 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekbreedte b	18,4 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroef sleutel

