

**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614805 8
GTIN	4062406649517
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte	8 mm
Ring-Ø D	17,4 mm
Bekbreedte b	18,4 mm
Ringhoogte h ₂	6,9 mm
Sleutellengte L	135 mm
Bekhoogte h ₁	4,6 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel

