

**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 9mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614805 9
GTIN	4062406649524
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Ring-Ø D	20,9 mm
Ringhoogte h ₂	7,6 mm
Bekhoogte h ₁	5 mm
Sleutelwijdte	9 mm
Bekbreedte b	21,9 mm
Sleutellengte L	153 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel

