

**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614805 12
GTIN	4062406649555
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	12 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekbreedte b	27,9 mm
Sleutellengte L	179 mm
Ring-Ø D	26,4 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	9,2 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	6 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel

