

**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614805 19
GTIN	4062406649623
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Ring-Ø D	35,4 mm
Bekhoogte h ₁	7,7 mm
Bekbreedte b	41,9 mm
Ringhoogte h ₂	11,4 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Sleutellengte L	242 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroef sleutel

