

**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 24mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614805 24
GTIN	4062406649654
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	313 mm
Sleutelwijdte	24 mm
Ringhoogte h ₂	14,5 mm
Bekbreedte b	51,4 mm
Ring-Ø D	46,9 mm
Bekhoogte h ₁	10 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroef sleutel

