

**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614805 14
GTIN	4062406649579
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekhoogte h <sub>1</sub>	6,4 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	9,3 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Bekbreedte b	30,4 mm
Ring-Ø D	28,4 mm
Sleutellengte L	192 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroef sleutel

