

**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614805 27
GTIN	4062406649661
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

**Materiaal:**

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

**Technische beschrijving**

Sleutelwijdte	27 mm
Sleutellengte L	358 mm
Bekbreedte b	56,4 mm
Ring-Ø D	52,7 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ringhoogte h <sub>2</sub>	15,4 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	10,8 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel

