

**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614805 16
GTIN	4062406649593
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Bekhoogte h_1	6,9 mm
Sleutellengte L	207 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Ring-Ø D	31,4 mm
Bekbreedte b	34,4 mm
Ringhoogte h_2	10,5 mm
Sleutelwijdte	16 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel

