

**Steeksleutel/ringratelsleutel, Sleutelwijdte: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	614805 17
GTIN	4062406649609
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	17 mm
Ringhoogte h_2	10,8 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekhoogte h_1	7,4 mm
Ring- \emptyset D	33,4 mm
Bekbreedte b	38,4 mm
Sleutellengte L	223 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Producttype	Schroefsleutel

