



Steeksleutel-/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	614828 12
GTIN	4062406649760
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Ring-Ø D	26,4 mm
Bekbreedte b	27,9 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekhoogte h ₁	6 mm
Sleutellengte L	179 mm
Ringhoogte h ₂	9,2 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Ringstand	15 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel