



## Steeksleutel-/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 7mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 614828 7      |
| GTIN          | 4062406649715 |
| Artikelklasse | 62A           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

### Technische beschrijving

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Bekhoogte $h_1$    | 4,6 mm               |
| Ringhoogte $h_2$   | 6,9 mm               |
| Sleutellengte L    | 135 mm               |
| Sleutelwijdte      | 7 mm                 |
| Bekbreedte b       | 18,4 mm              |
| Sleutelwijdtematen | metrisch             |
| Ring-Ø D           | 17,4 mm              |
| Ringstand          | 15 graden            |
| Aantal tanden      | 72                   |
| Nadraaihoek        | 5 graden             |
| Materiaal          | Chroom-vanadiumstaal |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Oppervlak            | mat verchromd  |
| Ratel, omschakelbaar | ja             |
| Producttype          | Schroefsleutel |