



Steeksleutel-/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 14mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	614828 14
GTIN	4062406649784
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Sleutellengte L	192 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutelwijdte	14 mm
Bekhoogte h ₁	6,4 mm
Bekbreedte b	30,4 mm
Ringhoogte h ₂	9,3 mm
Ring-Ø D	28,4 mm
Ringstand	15 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel