



## Steeksleutel-/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 8mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	614828 8
GTIN	4062406649722
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

### Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Bekbreedte b	18,4 mm
Sleutelwijdte	8 mm
Sleutellengte L	135 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	6,9 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	4,6 mm
Ring-Ø D	17,4 mm
Ringstand	15 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel