



Steeksleutel-/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 13mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 614828 13 |
| GTIN | 4062406649777 |
| Artikelklasse | 62A |

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Sleutelwijdte | 13 mm |
| Bekhoogte h ₁ | 6 mm |
| Ringhoogte h ₂ | 9,2 mm |
| Sleutelwijdtematen | metrisch |
| Ring-Ø D | 26,4 mm |
| Sleutellengte L | 179 mm |
| Bekbreedte b | 27,9 mm |
| Ringstand | 15 graden |
| Aantal tanden | 72 |
| Nadraaihoek | 5 graden |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |

| | |
|----------------------|----------------|
| Oppervlak | mat verchromd |
| Ratel, omschakelbaar | ja |
| Producttype | Schroefsleutel |