



Steeksleutel-/ringratelsleutelset in opberghoes omschakelbaar 15° gebogen, Aantal sleutels: 10



Bestelgegevens

Bestelnummer	614838 10
GTIN	4062406649852
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

In praktische roltas van textiel.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Levering:

Respectievelijk 1 sleutel nr. 614828 in de maten 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

Technische beschrijving

Aantal sleutels	10
Ringstand	15 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	mat verchromd
Sleutelwijdtematen	metrisch

Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel

Accessoires

Steeksleutel-/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 8 mm	614828 8
Steeksleutel-/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 9 mm	614828 9
Steeksleutel-/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 10 mm	614828 10
Steeksleutel-/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 11 mm	614828 11
Steeksleutel-/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 13 mm	614828 13
Steeksleutel-/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 14 mm	614828 14
Steeksleutel-/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 16 mm	614828 16
Steeksleutel-/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 17 mm	614828 17
Steeksleutel-/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 18 mm	614828 18
Steeksleutel-/ringratelsleutelomschakelbaar 15° gebogen Sleutelwijdte 19 mm	614828 19