



## Steeksleutel-/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 19mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	614828 19
GTIN	4062406649838
Artikelklasse	62A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes.

Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

#### Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

### Technische beschrijving

Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	242 mm
Ringhoogte h <sub>2</sub>	11,4 mm
Bekhoogte h <sub>1</sub>	7,7 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Bekbreedte b	41,9 mm
Ring-Ø D	35,4 mm
Ringstand	15 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel