



Steeksleutel-/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	614828 16
GTIN	4062406649807
Artikelklasse	62A

Omschrijving

Uitvoering:

Aan beide zijden met lichtlopende, robuuste ratel – omschakelbaar voor rechtsom en linksom aanhalen. Aan beide zijden bevinden zich telkens 2 verschillende sleutelwijdtes. Bijzonder kleine nadraaihoek van 5°.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchromd.

Technische beschrijving

Bekbreedte b	34,4 mm
Ring-Ø D	31,4 mm
Sleutelwijdte	16 mm
Sleutelwijdtematen	metrisch
Sleutellengte L	207 mm
Ringhoogte h ₂	10,5 mm
Bekhoogte h ₁	6,9 mm
Ringstand	15 graden
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak	mat verchromd
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutel