

Staa-fgripermagneet met passingmaat, Neodymium, Ø: 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085929 25
GTIN	2050001737632
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- **Afgeschermd**e staa-fgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- **Passingtolerantie op buiten-Ø h6.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Magneetkern van neodymium.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	Nikkel
Hoogte	35 mm
Nominale houdkracht	450 N
Maximale inkortingsmaat achterkant	7 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Ø	25 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Staa-fklem magneet

