

Platte grijpermagneet met binnendraad, Neodymium, Ø: 13mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085924 13
GTIN	2050001737748
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Schroefdraadbus	ja
Nominale houdkracht	60 N
Ø	13 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Schroefdraad	M3 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Hoogte	4,5 mm
Gewicht	7,5 g
Hoogte met schroefdraad	11,5 mm

Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

Accessoires

Inschroefhaken set met buitendraad 10-delig Schroefdraad M3	085921 M3
---	-----------