

HOLEX**Knoopmagneet met beschermplaat, AlNiCo, Ø: 25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085946 25
GTIN	4045197372918
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Ronde magneet met gedeeld hechtvlak en boring.
- Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C.

Toepassing:

- Inbouw in wijzermeters.
- Fixeren van kleine metalen voorwerpen.

Technische beschrijving

Bevestigingsboring-Ø	4,8 mm
maximale temperatuurbestendigheid	550 °C
Hoogte	15,9 mm
Ø	25 mm
Nominale houdkracht	34 N
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Knoopmagneet

