

Staa-fgripermagneet met passingmaat, AlNiCo, Ø: 25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085925 25
GTIN	2050000964831
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Afgeschermd staafgriper met magneetkern van AlNiCo.
- Passingtolerantie op buiten-Ø h6.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	verzinkt
maximale temperatuurbestendigheid	220 °C
Ø	25 mm
Hoogte	30 mm
Maximale inkortingsmaat achterkant	5 mm
Nominale houdkracht	80 N
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Staa-fklem magneet

