

Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Neodymium, Ø: 10mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085923 10
GTIN	2050001737564
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Ø	10 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Hoogte	4,5 mm
Gewicht	2,5 g
Materiaal oppervlak	verzinkt
Nominale houdkracht	25 N
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

