

HOLEX**Potmagneet met beschermplaat, AlNiCo, Ø: 17mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085940 17
GTIN	4045197372734
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Geen vermindering van de magneetkracht bij bewerking van de stalen mantel.**
- **Gerichte magneetkracht naar beneden door inbedding in aluminium ring.**
- **Bevestigingsschroefdraad in magneetoppervlak.**
- **Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.**

Toepassing:

Montage in apparaten, voor vasthouden of heffen.

Technische beschrijving

Bevestigingsschroefdraad in magneetkop	M6 mm
Nominale houdkracht	26,5 N
Materiaal oppervlak	Staal
maximale temperatuurbestendigheid	220 °C
Ø	17 mm
Hoogte	16 mm

Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Potmagneet