

**Accu pistoolschroevendraaier, Type: CLBP08Q****Bestelgegevens**

Bestelnummer	071143 CLBP08Q
GTIN	697099651550
Artikelklasse	03S

Omschrijving**Uitvoering:**

Cleco® CellClutch™ snoerloos assemblage gereedschap is slim en eenvoudig in gebruik en brengt programmeren naar de assemblagelijijn met klassieke telfunctionaliteit. Precisie en herhalingsnauwkeurigheid met een CMK-waarde > 1,67 (bij een tolerantie van $\pm 10\%$ overeenkomstig ISO 5393).

- **Eenvoudig te programmeren: programmeer toerentallen en meertraps schroefbewerkingen om fouten te voorkomen en de productiviteit te verbeteren.**
- **Beproefde Cleco-koppeling: biedt betrouwbaarheid en levensduur in de productielijn.**
- **Bedieningsstatus lamp: Kleurweergave voor schroef en batch telstatus.**
- **Meerkleurige led: werklamp voor extra 'OK/NOK' bediening terugmelding en gelijktijdige verlichting van uw werkstuk.**
- **Programmeerbare schroefstrategieën: verwijder beschadigingen van de draad en verhelp fouten bij het schroeven met programmeerbare toerentallen en strategieën.**
- **Uniform batterijplatform.**

Levering:

Zonder accu's en zonder lader.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende accu's en laders nr. 073827 gr. MB18; 073816 gr. MB18 en onder nr. 073840. Voor het instellen van het draaimoment is een instelapparaat vereist; u vindt deze vanaf nr. 654381.

Technische beschrijving

Gereedschapsopname	Snelwisselhouder
Lengte	213,5 mm
Accucapaciteit	2 Ah
Gewicht zonder accu	1,04 kg
Maximaal toerental	985 min ⁻¹
Gereedschapsopname afmeting	1/4 inch
maximaal draaimoment	8 Nm
Accuspanning	18 V
Hoogte	209 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Draaimomentbereik	2,1 - 8 Nm
Producttype	Schroefmachine