



## Haakse accuschroefmachine, Type: CLBA403



### Bestelgegevens

Bestelnummer	071142 CLBA403
GTIN	697099651529
Artikelklasse	03S

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Cleco® CellClutch™ snoerloos assemblage gereedschap is slim en eenvoudig in gebruik en brengt programmeren naar de assemblagelijijn met klassieke telfunctionaliteit. Precisie en herhalingsnauwkeurigheid met een CMK-waarde > 1,67 (bij een tolerantie van  $\pm 10\%$  overeenkomstig ISO 5393).

- **Eenvoudig te programmeren: programmeer toerentallen en meertraps schroefbewerkingen om fouten te voorkomen en de productiviteit te verbeteren.**
- **Beproefde Cleco-koppeling: biedt betrouwbaarheid en levensduur in de productielijn.**
- **Bedieningsstatus lamp: Kleurweergave voor schroef en batch telstatus.**
- **Meerkleurige led: werklamp voor extra 'OK/NOK' bediening terugmelding en gelijktijdige verlichting van uw werkstuk.**
- **Programmeerbare schroefstrategieën: verwijder beschadigingen van de draad en verhelp fouten bij het schroeven met programmeerbare toerentallen en strategieën.**
- **Uniform batterijplatform.**

#### Levering:

Zonder accu's en zonder lader.

#### Opmerking:

Zie voor bijbehorende accu's en laders nr. 073827 gr. MB18; 073816 gr. MB18 en onder nr. 073840. Voor het instellen van het draaimoment is een instelapparaat vereist; u vindt deze vanaf nr. 654381.

## Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Vierkant
Lengte	513 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Hoogte	76 mm
Accucapaciteit	3 Ah
Energievoorziening	Accuvoeding
Toerentalbereik	19 - 190 min <sup>-1</sup>
Gereedschapsopname afmeting	3/8 inch
Draaimomentbereik	15,1 - 41 Nm
Gewicht zonder accu	1,83 kg
Producttype	Schroefmachine