

HOLEX**Knoopmagneet met beschermplaat, AlNiCo, Ø: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085946 32
GTIN	4045197608604
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Ronde magneet met gedeeld hechtvlak en boring.
- Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C.

Toepassing:

- Inbouw in wijzermeters.
- Fixeren van kleine metalen voorwerpen.

Technische beschrijving

Ø	32 mm
Nominale houdkracht	48 N
Bevestigingsboring-Ø	7,1 mm
Hoogte	25,4 mm
maximale temperatuurbestendigheid	550 °C
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Knoopmagneet

