


Platte grijpermagneet met binnendraad, Neodymium, Ø: 20mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085924 20
GTIN	2050001737762
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Hoogte	6 mm
Ø	20 mm
Schroefdraad	M4 mm
Materiaal oppervlak	verzinkt
Schroefdraadbus	ja
Hoogte met schroefdraad	13 mm
Nominale houdkracht	140 N
Gewicht	16,5 g
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C

Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

Accessoires

Inschroefhaken set met buitendraad 10-delig Schroefdraad M4	085921 M4
---	-----------