

## Staa-fgripermagneet met passingmaat, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 32mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085928 32
GTIN	2050000965197
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Afgeschermd staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Passingtolerantie op buiten-Ø h6.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 200 °C.
- Magneetkern van samarium-kobalt (SmCo<sub>5</sub>).

#### Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

### Technische beschrijving

Nominale houdkracht	600 N
Ø	32 mm
maximale temperatuurbestendigheid	200 °C
Hoogte	40 mm
Maximale inkortingsmaat achterkant	5 mm
Materiaal oppervlak	Nikkel
Materiaal magneetkern	SmCo <sub>5</sub>
Producttype	Staa-fklem magneet

