

Re-Bo**Metaalcirkelzaagblad, Ø×dikte: 68X1,6Gmm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	178860 68X1,6G
GTIN	4045197245618
Artikelklasse	17B

Omschrijving

Uitvoering:**Duits topproduct**, met speciale holle slijping en precisievertanding.**T.b.v.:****GF** en **AXX AiR**.

Technische beschrijving

Ø	68 mm
Boring-Ø	16 mm
Dikte	1,6 mm
Aantal tanden Z	44
Snijmateriaal	HSS E
Inwendige koeling	nee
Producttype	Cirkelzaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	800 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	600 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	37 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	22 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	20 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	beperkt geschikt	15 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	11 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	15 m/min	S
GG(G)	geschikt	27 m/min	K
CuZn	geschikt	400 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	beperkt geschikt		