


Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Neodymium, Ø: 16mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085923 16
GTIN	2050001735782
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Hoogte	4,5 mm
Ø	16 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Nominale houdkracht	95 N
Gewicht	5,5 g
Materiaal oppervlak	verzinkt
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

