

Garant
Ruwfrees, TiAlN, Ø DC: 28mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	192840 28
GTIN	4045197108166
Artikelklasse	11W

Omschrijving

Uitvoering:
Achtergeslepen, fijn kartelprofiel.Centrumsnijdend.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	28 mm
Hoekfasebreedte bij 45°	0,3 mm
Voeding f _z voor spiebaanfrezen in staal < 900 N/mm ²	0,062 mm
Aantal tanden Z	5
Schacht-Ø D _s	25 mm
Totale lengte L	121 mm
Snijlengte L _c	45 mm
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Schacht	DIN 1835 B met h6
Tolerantie nominale Ø	±0,12
Spiraalhoek	30 graden
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	HSS Co 8
Norm	DIN 844

Freesprofiel	HR
Inwendige koeling	nee
Gekleurde ring	groen
Producttype	Hoekfrezes

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	120 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	78 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	55 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	55 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	29 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	beperkt geschikt	25 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	17 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	14 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	46 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	92 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		