

Staa-fgrijpermagneet met passingmaat, AlNiCo, Ø: 40mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085925 40
GTIN	2050000965142
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Afgeschermd staafgrijper met magneetkern van AlNiCo.**
- **Passingtolerantie op buiten-Ø h6.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Nominale houdkracht	200 N
Materiaal oppervlak	verzinkt
Hoogte	45 mm
maximale temperatuurbestendigheid	220 °C
Maximale inkortingsmaat achterkant	5 mm
Ø	40 mm
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Staa-fklem magneet

