

Garant UNI LINE**FIRST AID Wall uitgerust, verrijdbaar, Type: AT****Bestelgegevens**

Bestelnummer	978010 AT
GTIN	4062406755461
Artikelklasse	90N

Omschrijving**Uitvoering:**

Mobiele complete set voor het beschikbaar stellen van EHBO-benodigdheden. Zeer stabiele, dubbelwandige staander van plaatstaal, aan beide zijden te gebruiken geperforeerde wanden $\square 9 \times 9$ mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van accessoires voor geperforeerde wanden en Easyfix-haken en -houders. Stevige bodemplaat in antraciet maakt eenvoudig opstellen en verplaatsen mogelijk. Met 4 zwenkwielen, $\varnothing 125$ mm, 2 met rem. Inclusief eerstehulp assortiment nr. 978051 gr. AT

Levering:

UNI Wall verrijdbaar nr. 955451 gr. M; aanduidingsbord voor UNI Wall nr. 955453 gr. GREEN; UNI Line pictogram nr. 955474 gr. FIRSTAID.

Kleur:

Tweekleurige **poedercoating**, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. **Niet configureerbaar.**

Technische beschrijving

Breedte	600 mm
Diepte	750 mm

Belastbaarheid	75 kg
Wiel-Ø	125 mm
Nuttige breedte	600 mm
Serie	Wall
Hoogte	2067 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9x9
Gewicht	69 kg
Producttype	EHBO-station

Accessoires

UNI Wallverrijdbaar Type M	955451 M
Verbandkoffer DOMINO voor bedrijven Land AT	098492 AT
Easyfix gereedschapshouder 90° Nuttige diepte 100 mm	955565 100
Easyfix dispenserhouder Type 1	955580 1
Easyfix riemhouder Type 2	955765 2
EHBO-koffer Multi Type 1	098497 1
UNI Wallstationair Type M	955450 M
Aanvulset Type 3	098495 3
UNI Line pictogram Type FIRSTAID	955474 FIRSTAID
Markeringsopzetstuk voor UNI Wall M Type GREEN	955453 GREEN
Transparante documentenwaaier Type 1	956815 1
Wielenset voor UNI Line 4-delig Type 1	955459 1
Bevestigingsplaat met kunststof pluggen Type 1	955827 1
Easyfix gereedschapshouder 90° Nuttige diepte 150 mm	955565 150
Oognoodgevallenstation Combibox	098579
Set kunststof pluggen en schroeven Type 4	955824 4
Easyfix kunststof box Breedte 296 mm	955790 296