

Garant GRIDLINE

Sleufscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 26×16G, Lades met fronthoogte / type: 125/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950234 125/1
GTIN	4062406667689
Artikelklasse	91F

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleufscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleufscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleufscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 26×16G.

T.b.v.:

Lades 26×16G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951560: 1 × Maat 125

Sleufscheidingsstrips nr. 951510: 5 × Maat 125

Insteekscheidingschot nr. 951741: 10 × Maat 125

Insteekbare scheidingswand nr. 951751: 5 × Maat 125

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	26×16
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
geschikt voor lades nuttige diepte in G	16
Hoogte	100 mm
geschikt voor lades nuttige breedte in G	26
Productnaamattribuut	26×16G

Producttype

Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 16G Geschikt voor lade-
fronthoogte 125 mm

951560 125

Insteekscheidingsschotten,breedte 5G Geschikt voor lade-
fronthoogte 125 mm

951751 125

Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-
fronthoogte 125 mm

951510 125

Insteekscheidingsschotten,breedte 4G Geschikt voor lade-
fronthoogte 125 mm

951741 125