


Garant GRIDLINE

Sleuvscheidingsstrips- / scheidingschotten-assortiment, 36×16G, Lades met fronthoogte / type: 125/1**Bestelgegevens**

Bestelnummer	950242 125/1
GTIN	4062406676612
Artikelklasse	91F

Omschrijving**Uitvoering:**

Randstrips, sleuvscheidingsstrips en scheidingschotten van kunststof. De sleuvscheidingsstrips worden stevig vastgeklikt in de openingen in de lade. De scheidingschotten worden in de sleuvscheidingsstrips geplaatst.

Indelingsmateriaal vult een complete lade 36×16G.

T.b.v.:

Lades 36×16G.

Inhoud:

Randstrips set nr. 951560: 1 × Maat 125

Sleuvscheidingsstrips nr. 951510: 5 × Maat 125

Insteekbare scheidingswand nr. 951761: 20 × Maat 125

Technische beschrijving

Nuttig ladeoppervlak in G	36×16
geschikt voor lades nuttige breedte in G	36
geschikt voor lades nuttige diepte in G	16
Hoogte	100 mm
Geschikt voor lades met fronthoogte	125 mm
Productnaamattribuut	36×16G
Producttype	Lade tussenschot

Accessoires

Sleufrandstrips set 2-deligdiepte 16G Geschikt voor lade-
fronthoogte 125 mm

951560 125

Sleufscheidingsstripsdiepte 16G Geschikt voor lade-
fronthoogte 125 mm

951510 125

Insteekscheidingsschotten,breedte 6G Geschikt voor lade-
fronthoogte 125 mm

951761 125