

Platte grijpermagneet met binnendraad, Neodymium, Ø: 25mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085924 25
GTIN	2050001737779
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermd platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Opmerking:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

Technische beschrijving

Hoogte met schroefdraad	14 mm
Nominale houdkracht	200 N
Hoogte	7 mm
Schroefdraad	M4 mm
Ø	25 mm
Gewicht	34 g
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Schroefdraadbus	ja
Materiaal oppervlak	verzinkt

Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

Accessoires

Inschroefhakenset met buitendraad10-delig Schroefdraad M4	085921 M4
---	-----------