

## Staaf-grijpermagneet met passingmaat, Neodymium, Ø: 6mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	085929 6
GTIN	2050001735775
Artikelklasse	08Q

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Afgeschermd staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Passingtolerantie op buiten-Ø h6.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.
- Magneetkern van neodymium.

#### Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

### Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	Nikkel
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Hoogte	20 mm
Nominale houdkracht	10 N
Maximale inkortingsmaat achterkant	10 mm
Ø	6 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Staafklem magneet

