

**Platte grijpermagneet zonder schroefdraad, Neodymium, Ø: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085923 20
GTIN	2050001737687
Artikelklasse	08Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermdde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

**Toepassing:**

voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

**Technische beschrijving**

Ø	20 mm
Nominale houdkracht	140 N
Materiaal oppervlak	verzinkt
Gewicht	15 g
Hoogte	6 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

