

Re-Bo**VHM-cirkelzaagblad DIN 1837 A fijn, ongecoat, Ø×dikte: 30X1,6mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	179800 30X1,6
GTIN	4045197246042
Artikelklasse	17C

Omschrijving

Uitvoering:

Duits topproduct met **precisievertanding** en holle slijping aan de zijkant **in spiegelbeeld**. De zaagsnelheid kan in vergelijking met HSS-zaagbladen met het 3- tot 4-voudige worden verhoogd.

DIN 1837 A fijngetand met **hoektand vorm A** en fasenaanslijping. **Voor dunwandige werkstukken en geringe zaagdieptes.**

Opmerking:

- **Stabiele omstandigheden bij de machine en constante werkstuk-opspanning zijn belangrijke voorwaarden. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan het cirkelzaagblad breken.**
- **Rondloop- en slingertolerantie beter dan DIN 1840.**
- **Speciale afmetingen op aanvraag.**

Technische beschrijving

Ø	30 mm
Dikte	1,6 mm
Boring-Ø	8 mm

Aantal tanden Z	50
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 1837
Inwendige koeling	nee
Producttype	Cirkelzaagblad

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	1200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	700 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	beperkt geschikt	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	beperkt geschikt	140 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	40 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	90 m/min	S
GG(G)	beperkt geschikt	125 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	400 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt	600 m/min	N
Uni	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		