

**Sterke magneet met beschermplaat, AlNiCo, Totale hoogte: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085934 30
GTIN	4045197372581
Artikelklasse	02A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Sterke magneet in brugvorm.
- Met boring voor bevestiging van de magneet. (grootte 35 en 41 met 2 boringen).
- Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C.

**Toepassing:**

Voor het vasthouden, optillen of sorteren van kleine ijzeren delen of voor montage in elektrische relais, meetinstrumenten enz.

**Technische beschrijving**

Afzonderlijke pool diepte	11 mm
Afzonderlijke pool breedte	28,6 mm
Totale hoogte	30 mm
maximale temperatuurbestendigheid	550 °C
Nominale houdkracht	118 N
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Sterke magneet

