

Staaf-grijpermagneet met passingmaat, AlNiCo, Ø: 50mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	085925 50
GTIN	2050000964848
Artikelklasse	08Q

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Afgeschermd staafgrijper met magneetkern van AlNiCo.**
- **Passingtolerantie op buiten-Ø h6.**
- **Temperatuurbestendig tot maximaal 220 °C.**

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	verzinkt
Maximale inkortingsmaat achterkant	2 mm
Nominale houdkracht	350 N
Ø	50 mm
maximale temperatuurbestendigheid	220 °C
Hoogte	50 mm
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Staafklem magneet

