

Staaf-grijpermagneet met passingmaat, Neodymium, Ø: 8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	085929 8
GTIN	2050001737588
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

- Afgeschermd staafgrijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
- Passingtolerantie op buiten-Ø h6.
- Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.
- Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

Technische beschrijving

Ø	8 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Nominale houdkracht	25 N
Materiaal oppervlak	Nikkel
Maximale inkortingsmaat achterkant	10 mm
Hoogte	20 mm
Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Staafklem magneet

