


**Platte grijpermagneet met binnendraad, Neodymium, Ø: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085924 32
GTIN	2050001737786
Artikelklasse	08Q

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Temperatuurbestendig tot maximaal 80 °C.**
- **Verzinkt oppervlak, magneetkern van neodymium.**
- **Afgeschermd platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.**

**Toepassing:**

Voor het spannen, monteren, inbouwen door inpersen, inlijmen of ingieten.

**Opmerking:**

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.

**Technische beschrijving**

Nominale houdkracht	350 N
Schroefdraadbus	ja
Materiaal oppervlak	verzinkt
Gewicht	48 g
Ø	32 mm
Hoogte met schroefdraad	15,5 mm
Schroefdraad	M5 mm
maximale temperatuurbestendigheid	80 °C
Hoogte	7 mm

Materiaal magneetkern	Neodymium
Producttype	Platte grijpermagneet

---

## Accessoires

Inschroefhakenset met buitendraad10-delig Schroefdraad M5	085921 M5
---	-----------