

HOLEX**Platte potmagneet met beschermplaat, AlNiCo, Ø: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085944 19
GTIN	4045197372819
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Platte magneet ingebed in stalen mantel ter bescherming.
- Bevestiging van de magneet van onderen af via boring met verzinking.
- Magneetmateriaal temperatuurbestendig tot maximaal 550 °C (gr. 19 tot 100 °C).

Toepassing:

Apparatenbouw.

Technische beschrijving

Materiaal oppervlak	Staal
Hoogte	7,5 mm
maximale temperatuurbestendigheid	100 °C
Bevestigingsboring-Ø	4,5 mm
Nominale houdkracht	30 N
Ø	19 mm
Materiaal magneetkern	AlNiCo
Producttype	Potmagneet

