



Magneethaak, verstelbaar, Ferriet, Type: 952



Bestelgegevens

Bestelnummer	085950 952
GTIN	2050000965449
Artikelklasse	08Q

Omschrijving

Uitvoering:

Spanbek **verstelbaar van 25° tot 280°**. Belangrijke hoeken 90°, 60°, 45° en 30° gemarkeerd voor snelle referentie.

Toepassing:

Voor nauwkeurig vasthouden van stalen platen en buizen bij las- en montagewerkzaamheden.

Technische beschrijving

Gewicht	0,49 kg
Lengte	195 mm
Nominale houdkracht	200 N
Hoekverstelbereik	25 - 280 graden
Breedte	11 mm
Type	952
Hoogte	200 mm
Materiaal magneetkern	Ferriet
Producttype	Hoekmagneet